

**VHM vretenasto glodalo, AlCrN, Ø e8 DC: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	202275 12
GTIN	4045197865441
Razred artikla	12X

Opis**Izvedba:**Dimenzije slične **DIN 6527**.

Poboljšana prevlaka za univerzalnu primjenu na čeliku i lijevu.

Tehnički opis

Duljina skošenja pod 45°	0,3 mm
Broj zubi Z	3
Duljina rezne oštrice L _s	26 mm
Drška	DIN 6535 HB s h6
Ukupna duljina L	83 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Posmak f _z za obodno glodanje u čeliku < 750 N/mm ²	0,1 mm
Ø reza D _c	12 mm
Tolerancija nazivnog Ø	e8
Posmak f _z za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm ²	0,07 mm
Ø drške D _s	12 mm
Kut spirale	30 stupanj
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	AlCrN

Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Širina zahvata a_e kod glodanja	0,3×D kod trimanja
Širina zahvata a_e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba 1×D
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	160 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	100 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	80 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	70 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	50 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	40 m/min	M
GG(G)	prikladno	75 m/min	K
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno		

