

**VHM vretenasto glodalo, bez prevlake, Ø e8 DC: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	202299 20
GTIN	4045197866820
Razred artikla	12X

Opis**Izvedba:**Dimenzije slične **DIN 6527**.**Tehnički opis**

Duljina rezne oštrice L_s	38 mm
Ukupna duljina L	104 mm
Ø drške D_s	20 mm
Ø reza D_c	20 mm
Tolerancija nazivnog Ø	e8
Broj zubi Z	3
Drška	DIN 6535 HB s h6
Duljina skošenja pod 45°	0,5 mm
Posmak f_z za obodno glodanje u čeliku < 750 N/mm ²	0,15 mm
Posmak f_z za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm ²	0,1 mm
Oblik drške	HB
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Kut spirale	45 stupanj
Kut skošenih rubova	45 stupanj

Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Širina zahvata a_e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba $1 \times D$
Širina zahvata a_e kod glodanja	$0,5 \times D$ kod trimanja
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	170 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	140 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	100 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	70 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	60 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	40 m/min	M
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	55 m/min	K
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno		

