

Garant**Držak za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
32/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251721 32/16
GTIN	4045197867186
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Kut rezne oštrice κ	117,5 stupanj
Podložna pločica	259031 39
Stezna visina L_2	31 mm
Vijak za vilicu	259021 4
Stezna vilica	259038 2
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	40 mm
Udaljenost vrha od osi	22 mm
Vijak s podloškom	259025 3
ISO kod držača	A32S MVPNR/L 16
Veličina pločice	16 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VN.. 1604..
Ukupna duljina L	250 mm
Ø drške D_s	32 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Podložna pločica tip 39	259031 39
Vijak za steznu vilicu tip 4	259021 4
Stezna vilica tip 2	259038 2
Vijak za podložnu pločicu tip 3	259025 3
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500