

HOLEX
HOLEX Pro rezna ploča TANKA, Ø ploče: 125mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	563575 125
GTIN	4045197157645
Razred artikla	52M

Opis
Izvedba:

Uska izvedba za brzo, ekonomično rezanje.

- **Granulacija, brusno aktivni dodaci i armiranje reznih ploča optimalno su usklađeni s odgovarajućim područjem primjene u pogledu najveće moguće učinkovitosti rezanja i vijeku uporabe.**
- **Tanke rezne ploče (0,8 mm/1,0 mm/1,6 mm) posebno su prikladne za brzo, ravno rezanje s neznatnim toplinskim opterećenjem. Kod starijih kutnih brusaca treba paziti na točno zatezanje. Rezne ploče od 2,0 mm debljine dodatno su pojačane i osiguravaju bolju stabilnost, ukočenost i vijek trajanja.**
- **Oblici: Ravne rezne ploče (oblik 41) ili koljenaste (oblik 42).**

Upotreba:

Za rasijecanje na električnim i pneumatskim kutnim brusacima s maksimalnom obodnom brzinom od 80 m/s, brzina rezanja v_c .

Specifikacija:

A60P-BF.

Napomena:

Debljina ploče treba iznositi najmanje 20 % debljine materijala koji se reže. Koristiti rezne ploče INOX s manjom brzinom rezanja.

Tehnički opis

Ø bušenja	22,23 mm
Oblik	41
Opis oblika	ravno
Širina vodilice	1,6 mm
maksimalan broj okretaja	12200 min ⁻¹
Specifikacija	A46Q-BF
Ø ploče	125 mm
za debljinu materijala	7,7 - 8 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
preporučeni kut podešavanja	90 stupanj
optimalno za materijal	Čelik
Pogonski stroj	Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Rezna ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		

GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima
Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima
suho	prikladno