

Garant**VHM svrdlo za aramid, bez prevlake, Ø DC h6: 6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	121230 6
GTIN	4045197472014
Razred artikla	11Y

Opis**Izvedba:**

Specijalna geometrija za sigurno bušenje aramidnih plastičnih materijala (poliaramida) i aramidnih vlakana kao i termoplasta te duroplasta.

Napomena:

Duljina spirale $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Tehnički opis

Tolerancija drške	h6
Broj oštrica Z	2
Duljina žlijeba za odvođenje L_c	28 mm
Nazivni Ø D_c	6 mm
Posmak f u AFK-u	0,07 mm/okr
Tolerancija nazivnog Ø	h6
Ø drške D_s	6 mm
Ukupna duljina L	66 mm
Standard	Norma proizvođača
preporučena maksimalna dubina bušenja L_2	19 mm
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	VHM
izvedba	4×D

Drška	Cilindrična drška s h6
Primjena bušilice	za aramid
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
PE-HD	prikladno samo u posebnim uvjetima	140 m/min	N
PA 66	prikladno samo u posebnim uvjetima	130 m/min	N
PEEK	prikladno samo u posebnim uvjetima	120 m/min	N
PF 31	prikladno samo u posebnim uvjetima	100 m/min	N
AFK aramid	prikladno	110 m/min	N
Honeycomb sendvič konstrukcije	prikladno samo u posebnim uvjetima	120 m/min	N
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		