

Garant**Roto glodalo, HM, tip: J1013****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	541000 J1013
GTIN	4045197521903
Razred artikla	51D

Opis**Izvedba:**

GARANT roto glodala izrađuju se od visokoučinkovitih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i maksimalne stabilnosti reznog brida na najmodernijim CNC strojevima. Drška je od čelika kada je promjer glave jednak velikom promjeru drške; u protivnom također od tvrdog metala. Konusni oblik za **upuštanje i izradu skošenja**.

Posebni oblik upuštač (KSJ). Kut 60°.

Upotreba:

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Napomena:

Smanjeni broj okretaja za roto glodala s ukupnom duljinom od 120 mm: maksimalno 11.000 min^{#1}

Tehnički opis

Kratka oznaka ozubljenja	Z3
Opis oblika	Konusni upuštač
Stupanj finoće ozubljenja	srednje
Oblik	J1013
Ukupna duljina	53 mm
Kut	60 stupanj
Ø glave	10 mm
Ø drške	6 mm

Duljina glave	13 mm
Seriya	Ozubljenje Z3
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo