

Garant

**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
40/16mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251725 40/16
GTIN	4045197868244
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Vijak s podloškom	259025 3
Ukupna duljina L	300 mm
Vijak za vilicu	259021 1
Udaljenost vrha od osi	27 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	50 mm
Veličina pločice	16 mm
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Stezna visina L_2	38,5 mm
Stezna vilica	259038 4
Podložna pločica	259031 39
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VN.. 1604..
ISO kod držača	A40T MVUNR/L 16
Ø drške D_s	40 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Podložna pločica tip 39	259031 39
Stezna vilica tip 4	259038 4
Vijak za podložnu pločicu tip 3	259025 3
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Vijak za steznu vilicu tip 1	259021 1
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500