

Garant

**Držak za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
32/16mm**


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251729 32/16
GTIN	4045197868275
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Udaljenost vrha od osi	30 mm
Duljina izboja L_1	96 mm
Stezna visina L_2	31 mm
Podložna pločica	259031 39
Vijak s podloškom	259025 3
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	48 mm
ISO kod držača	A32S MVZNR/L 16
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VN.. 1604..
Veličina pločice	16 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Ukupna duljina L	250 mm
Stezna vilica	259038 2
Vijak za vilicu	259021 4
Korisna dubina T	14 mm
Ø drške D_s	32 mm
Standard	Tvornička norma

Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Podložna pločica tip 39	259031 39
Stezna vilica tip 2	259038 2
Vijak za podložnu pločicu tip 3	259025 3
Vijak za steznu vilicu tip 4	259021 4
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500