

**Garant**

**Držać za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:  
40/16mm**


**Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 251729 40/16  |
| GTIN           | 4045197868282 |
| Razred artikla | 21T           |

**Tehnički opis**

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Kut rezne oštrice $\kappa$            | 95 stupanj      |
| ISO kod držača                        | A40T MVZNR/L 16 |
| Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$     | 57 mm           |
| Veličina pločice                      | 16 mm           |
| Vijak s podloškom                     | 259025 3        |
| Vijak za vilicu                       | 259021 4        |
| Podložna pločica                      | 259031 39       |
| Ukupna duljina L                      | 300 mm          |
| Duljina izboja $L_1$                  | 120 mm          |
| Stezna visina $L_2$                   | 38,5 mm         |
| Udaljenost vrha od osi                | 35 mm           |
| Stezna vilica                         | 259038 2        |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | VN.. 1604..     |
| Korisna dubina T                      | 15 mm           |
| Ø drške $D_s$                         | 40 mm           |
| Standard                              | Tvornička norma |

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Primjena                      | lijevi                       |
| Unutarnja dubina tokarenja do | 3×D                          |
| Unutarnje hlađenje            | da                           |
| Primjena                      | Uzdužno tokarenje, unutarnje |
| Vrsta proizvoda               | Držać za unutarnje tokarenje |

## Pribor

|  |            |
|--|------------|
| Vijak za podložnu pločicu tip 3  | 259025 3   |
| Vijak za steznu vilicu tip 4   | 259021 4   |
| Podložna pločica tip 39  | 259031 39  |
| Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8                                 | 674248 TX8 |
| Stezna vilica tip 2  | 259038 2   |
| Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica<br>maks. stezni moment 500 cNm | 659957 500 |