


**HOLEX****Brusni disk (A), Ø 76,2 mm, granulacija: 80****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	553955 80
GTIN	4045197526298
Razred artikla	52E

**Opis****Izvedba:**

Optimalna kombinacija brusnih tanjura i brusnih ploča pomoću brzosteznih sistema (unutarnji navoj). Jednostavna, brza izmjena ploče rukom, također nakon teške obrade.

**Normalni korund (A)** za uobičajenu primjenu.

Centrični dosjed brusnog lista, zahvaljujući tome rotacija bez vibriranja.

**Upotreba:**

**Za učinkovito brušenje malih površina, također kod promjenjivih kontura** u alatničarstvu, kaluparstvu i modelarstvu, strojarstvu, u proizvodnji uređaja i izradi spremnika. Smanjenje troškova višefaznih radnih procesa uslijed skraćenog vremena zamjene.

**Napomena:**

Daljnje dimenzije i granulacije isporučive na upit.

**Tehnički opis**

Granulacija	80
Ø ploče	76,2 mm
Sredstvo za brušenje	Normalan korund (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Atribut imena proizvoda	Ø 76,2 mm
maksimalan broj okretaja	20000 min <sup>-1</sup>
Vrsta proizvoda	Brusna ploča

## Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
suho	prikladno		

## Pribor

Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mmsrednje tvrdo  
Vanjski Ø 75M mm

553920 75M