

**Garant**
**Držak za ubodno tokarenje 45°, desno, širina drške / utora w: 25/3**


## Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 273762 25/3   |
| GTIN           | 4045197869272 |
| Razred artikla | 21W           |

## Opis

### Upotreba:

Za izvođenje raznih pozicioniranja kod tokarenja čak do kuta obratka, za izradu slobodnih podreza kod izrade brušenja.

### Napomena:

- $\varnothing D_{\min} = 30 \text{ mm}$  (na  $w = 3$ ).
- $\varnothing D_{\min} = 35 \text{ mm}$  (na  $w = 2$ ).
- **Upotrebljavajte isključivo s pločicom za ubodno tokarenje punog radijusa br. 273735 – 273739.**
- **Nema standardnog slobodnog utora prema DIN 509.**

Unutarnje hlađenje: ne

Širina utora w: 3 mm

$t_{\min}$ : 0,7 mm

min. širina utora y: 0,5 mm

Funkcionalna širina  $L_4$ : 28 mm

Duljina glave  $L_1$ : 33 mm

Ukupna duljina L: 150 mm

## Tehnički opis

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Duljina glave $L_1$       | 33 mm                 |
| Veličina drške            | 25 mm                 |
| Vijak                     | 279815 6 (TX25; 6 Nm) |
| Funkcionalna širina $L_4$ | 28 mm                 |
| Širina utora w            | 3 mm                  |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Ukupna duljina L            | 150 mm               |
| min. širina utora y         | 0,5 mm               |
| t <sub>min.</sub>           | 0,7 mm               |
| Primjena                    | desno                |
| Unutarnje hlađenje          | ne                   |
| moguće aksijalno probijanje | ne                   |
| Vrsta proizvoda             | Okretni stezni držač |

## Pribor

|  |             |
|--|-------------|
| Momentni odvijač sa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica<br>maks. stezni moment 1600 cNm | 659906 1600 |
| Oštrica od 8mm s magnetom s prihvatom za nastavke od<br>1/4 cola ukupna duljina 50 mm    | 659874 50   |
| Pritezni vijak tip 6   | 279815 6    |
| Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX25                                  | 674248 TX25 |
| Pritezni vijak   | 279904      |
| Momentni odvijač sa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica<br>maks. stezni moment 1600 cNm | 659957 1600 |