

Garant**Malo roto glodalo Z5 – fino, HM, tip: C0613****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	546800 C0613
GTIN	4045197156525
Razred artikla	51D

Opis**Izvedba:**

GARANT roto glodala se proizvodi od vrhunskih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Držak je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drška, inače je također od tvrdog metala.

HM-malo roto glodalo s drškom Ø 3 mm. **Oblik valjkasto obli** (WRC).

Upotreba:

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Tehnički opis

Oblik	C0613
Stupanj finoće ozubljenja	precizno
Ø glave	6 mm
Opis oblika	Valjkasto okruglo (WRC)
Kratka oznaka ozubljenja	Z5
Ukupna duljina	43 mm
Ø drške	3 mm
Duljina glave	13 mm
Serija	Ozubljenje Z5
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		