

Garant**Roto glodalo Z7 – srednje grubo, križno ozubljen, HM, tip: AS1225****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	543200 AS1225
GTIN	4045197522313
Razred artikla	51D

Opis**Izvedba:**

Ekstra čvrsta drška s Ø 8 mm.

GARANT roto glodala se proizvodi od vrhunskih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Držak je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drška, inače je također od tvrdog metala. **Oblik cilindar s čeonim ozubljenjem (ZYAS).**

Upotreba:

Za radove glodanja s maksimalnim opterećenjem.

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Tehnički opis

Vrsta ozubljenja	križno nazubljen
Oblik	Cilindar s čeonim ozubljenjem
Stupanj finoće ozubljenja	srednje
Ø glave	12 mm
Ukupna duljina	65 mm
Opis oblika	Cilindar s čeonim nazubljenjem
Kratka oznaka ozubljenja	Z7
Ø drške	8 mm
Duljina glave	25 mm

Serijski broj	Ozubljenje Z7
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
Uni	prikladno		