

Garant**Roto glodalo Z9 – vrlo grubo (NE/Alu), HM, tip: L1230****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	543709 L1230
GTIN	4045197522405
Razred artikla	51D

Opis**Izvedba:**

Ekstra čvrsta drška s \varnothing 8 mm.

GARANT roto glodala se proizvodi od vrhunskih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Držak je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drška, inače je također od tvrdog metala. **Oblik obli konus** (KEL).

Upotreba:

Za radove glodanja s maksimalnim opterećenjem.

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Tehnički opis

Oblik	L1230
Ukupna duljina	70 mm
\varnothing glave	12 mm
Stupanj finoće ozubljenja	vrlo grubo (neželjezni metali / aluminij)
Kratka oznaka ozubljenja	Z9
Opis oblika	Okrugli konus
\varnothing drške	8 mm
Duljina glave	30 mm
Serijski broj	Ozubljenje Z9

Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		