

Garant**Roto glodalo Z7 – srednje grubo, križno ozubljen, HM, tip: C1020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	543200 C1020
GTIN	4045197522320
Razred artikla	51D

Opis**Izvedba:**

Ekstra čvrsta drška s \varnothing 8 mm.

GARANT roto glodala se proizvodi od vrhunskih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Držak je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drška, inače je također od tvrdog metala. **Oblik valjkasto obli** (WRC).

Upotreba:

Za radove glodanja s maksimalnim opterećenjem.

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Tehnički opis

Stupanj finoće ozubljenja	srednje
Opis oblika	Valjkasto okruglo (WRC)
Kratka oznaka ozubljenja	Z7
\varnothing glave	10 mm
Ukupna duljina	60 mm
Oblik	Valjkasto obli
Vrsta ozubljenja	križno nazubljen
\varnothing drške	8 mm
Duljina glave	20 mm

Serijski broj	Ozubljenje Z7
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
Uni	prikladno		