

Garant**Roto glodalo Z7 – srednje grubo, križno ozubljen, HM, tip: D1210****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 543200 D1210 |
| GTIN | 4045197609861 |
| Razred artikla | 51D |

Opis**Izvedba:**

Ekstra čvrsta drška s Ø 8 mm.

GARANT roto glodala se proizvodi od vrhunskih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Držak je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drška, inače je također od tvrdog metala. **Oblik kugle** (KUD).

Upotreba:

Za radove glodanja s maksimalnim opterećenjem.

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Tehnički opis

| | |
|--------------------------|----------------|
| Oblik | Kuglična glava |
| Kratka oznaka ozubljenja | Z7 |
| Ø glave | 12 mm |
| Ukupna duljina | 50 mm |

| | |
|---------------------------|------------------|
| Opis oblika | Kugla |
| Stupanj finoće ozubljenja | srednje |
| Vrsta ozubljenja | križno nazubljen |
| Ø drške | 8 mm |
| Duljina glave | 10 mm |
| Seriya | Ozubljenje Z7 |
| Rezni materijal | HM |
| Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 55 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 60 HRC | prikladno | | |
| INOX | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Ti | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| GG(G) | prikladno | | |
| Uni | prikladno | | |