

Mahr**Pomično mjerilo Nonius 1/50, mjerno područje: 150mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	410251 150
GTIN	4059192001582
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Skala za očitavanje mat kromirana bez odsjaja.

Precizna skala izrazitog kontrasta.

S zaustavnim vijkom s gornje strane.

Mjerne površine fino lepane.

Bez podjele na cole.

Dodatni pribor:

Tablica navoja br. 412180 za stražnju stranu mikrometra.

Tehnički opis

Pakiranje	Etui
Mjerno područje	0 - 150 mm
Kalibriranje	A1
Očitavanje	0,02 mm
Duljina kraka	40 mm
Podjela	1/50 mm
Standard	ISO 13385
Dubinomjer	plosnato
Postojeći dubinomjer	da
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,04 mm

Blokada	Zaustavni vijak s gornje strane
Mjerna tehnika	analogno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Vrsta proizvoda	Univerzalno pomično mjerilo

Usluge

DAkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021010 200
KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021000 200

Pribor

Futrola od umjetne kože za pomično mjerilo	412500
--	--------