

**Garant****Malo roto glodalo Z FINE – vrlo fino, HM, tip: C0313****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	546840 C0313
GTIN	4045197679857
Razred artikla	51D

**Opis****Izvedba:**

**GARANT** roto glodala se proizvodi od vrhunskih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Držak je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drška, inače je također od tvrdog metala. HM-malo roto glodalo s drškom Ø 3 mm. **Oblik valjkasto obli** (WRC).

**Upotreba:**

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

**Tehnički opis**

Oblik	C0313
Kratka oznaka ozubljenja	Z FINE
Stupanj finoće ozubljenja	vrlo fino
Ø glave	3 mm
Opis oblika	Valjkasto okruglo (WRC)

Ukupna duljina	40 mm
Ø drške	3 mm
Duljina glave	13 mm
Seriya	Ozubljenje Z FINE
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		