

Mitutoyo**Pomično mjerilo, mjerno područje: 150mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	410300 150
GTIN	4946368530000
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Skala za očitavanje mat kromirana bez odsjaja.

Precizna skala izrazitog kontrasta.

S zaustavnim vijkom s gornje strane.

Bez podjele na cole.

Mjerne površine fino brušene.

Dodatni pribor:

Tablica navoja br. 412180 za stražnju stranu mikrometra.

Tehnički opis

Duljina križnih vrhova	21 mm
Očitavanje	0,05 mm
Duljina kraka	40 mm
Kalibriranje	A1
Pakiranje	Etui
Mjerno područje	0 - 150 mm
Podjela	1/20 mm
Standard	ISO 13385
Težina	143 g
Dubinomjer	kutno 3,7×1,4

Postojeći dubinomjer	da
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,05 mm
Kromirana skala	da
Blokada	Zaustavni vijak s gornje strane
Vodilice	Povišene vodilice
Mjerna tehnika	analogno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Vrsta proizvoda	Univerzalno pomično mjerilo

Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021000 200
DAkks kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021010 200

Pribor

Zaustavni vijak M2,6	410410
Futrola od umjetne kože za pomično mjerilo	412500
Držač dubinomjera, metal s 2 vijka M2	412120