

**Mitutoyo****Pomično mjerilo, mjerno područje: 150HMmm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	410300 150HM
GTIN	4946368110400
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:**

Skala za očitavanje mat kromirana bez odsjaja.

Precizna skala izrazitog kontrasta.

S zaustavnim vijkom s gornje strane.

**Bez** podjele na cole.

Mjerne površine fino brušene. S mjernim površinama od **tvrdog metala-**.

**Dodatni pribor:**

Tablica navoja br. 412180 za stražnju stranu mikrometra.

**Tehnički opis**

Duljina kraka	40 mm
Mjerno područje	0 - 150 mm
Kalibriranje	A1
Duljina križnih vrhova	17 mm
Očitavanje	0,05 mm
Mjerna površina	Mjerne površine s tvrdim metalom.
Pakiranje	Etui
Podjela	1/20 mm
Standard	ISO 13385
Težina	145 g

Dubinomjer	kutno 3,7×1,4
Postojeći dubinomjer	da
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,05 mm
Kromirana skala	da
Blokada	Zaustavni vijak s gornje strane
Vodilice	Povišene vodilice
Mjerna tehnika	analogno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Vrsta proizvoda	Univerzalno pomično mjerilo

## Usluge

DAkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021010 200
KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021000 200

## Pribor

Držać dubinomjera, metal s 2 vijka M2	412120
Futrola od umjetne kože za pomično mjerilo	412500
Zaustavni vijak M2,6	410410