




Plastični sklopivi metar posebno ojačan staklenim vlaknima, duljina: 2Rm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	466210 2R
GTIN	4010995370671
Razred artikla	46R

Opis

Izvedba:

Elementi od **plastike pojačane staklenim vlaknima koja se ne savija**, mat površine. Posebno otporni na trošenje, nelomljivi, otporni na urezivanje i vodu. Sa spojem elemenata preko utora i precizno utisnutom mm podjelom. Članovi s usjedanjem na 90° i 180° stupnjeva.

Prevlake od **uzdužno usmjerenih staklenih vlakana** preuzimaju sile savijanja i metru daju **posebnu čvrstoću**. Patentirani zglobovi s unaprijed zategnutim segmentima na oprugama. S čvrsto zatvorenim metalnim rubovima na početnom i završnom elementu. Obostrano očitavanje moguće je zahvaljujući skali koja ide unatrag (Recto Verso).

Tehnički opis

Broj karika	10
Duljina	2 m
širina	15 mm
Standard	EG II
Vrsta proizvoda	Člankasto mjerilo