

HOLEX**Filc diskovi za završne radove, Ø 50,8 mm, Usporedba granulacije: 100****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	554052 100
GTIN	4045197525918
Razred artikla	52E

Opis**Izvedba:**

Sustav brze izmjene s plastičnim navojem (Roloc™, Combidisc® CDR) omogućuje sigurnu izmjenu brusnog alata „jednim okretom“ ruke u najkraćem roku.

Univerzalni i učinkoviti **najlonski filc**.

Upotreba:

Za čišćenje, odmaščivanje, matiranje metalnih površina.

Za racionalno brušenje malih površina, također kod izmjenjujućih kontura. Smanjenje troškova višefaznih radnih procesa uslijed skraćenog vremena zamjene.

Napomena:

Roloc™ Bristle-Disc naći ćete pod 573510 nadalje.

Tehnički opis

Stupanj finoće	grubo
Usporedba granulacije	100
Izvedba	A coarse
Ø ploče	50,8 mm

Sredstvo za brušenje	Najlonski filc
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 50,8 mm
maksimalan broj okretaja	23000 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Brusno runo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Kamen	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		

Pribor

Plastični prihvatni tanjur Ø drške 6 mm Vanjski Ø 50 mm	554090 50
Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mmsrednje Vanjski Ø 50 mm	554092 50
Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mmmekano Vanjski Ø 50 mm	554091 50
Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mmsrednje tvrdo Vanjski Ø 50 mm	554093 50
Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mmtvrdo Vanjski Ø 50 mm	554089 50