



## Roto glodalo Ozubljenje STEEL – grubo, HM, tip: F1225



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 547100 F1225  |
| GTIN           | 4007220936931 |
| Razred artikla | 55F           |

### Opis

#### Izvedba:

**Inovativna geometrija ozubljenja** omogućava **vrlo veliku učinkovitost odrezivanja** s istovremenim **tihim radom i jednostavnim vođenjem**. Optimalnim oblikovanjem odvojenih čestica (bez oštih čestica) postiže se površina najviše kvalitete. Ø drške 6 mm.

#### Upotreba:

Optimirano je za obradu **čelika i čeličnog lijeva**.

Ø drške: 6 mm

Opis oblika: Luk

Ø glave: 12 mm

Duljina glave: 25 mm

Ukupna duljina: 65 mm

Ø drške: 6 mm

### Tehnički opis

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Stupanj finoće ozubljenja | grubo |
| Ukupna duljina            | 65 mm |
| Opis oblika               | Luk   |
| Ø glave                   | 12 mm |
| Kratka oznaka ozubljenja  | STEEL |
| Oblik                     | F1225 |
| Ø drške                   | 6 mm  |
| Duljina glave             | 25 mm |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Rezni materijal | HM           |
| Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |

**Podaci korisnika**

|                                | Prikladno za | V <sub>c</sub> | ISO kod |
|--------------------------------|--------------|----------------|---------|
| Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno    |                |         |
| Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup> | prikladno    |                |         |
| Čelik < 55 HRC                 | prikladno    |                |         |
| Čelik < 60 HRC                 | prikladno    |                |         |
| Čelik < 67 HRC                 | prikladno    |                |         |
| GG(G)                          | prikladno    |                |         |