



Roto glodalo Ozubljenje STEEL – grubo, HM, tip: L1230



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	547100 L1230
GTIN	4007220936818
Razred artikla	55F

Opis

Izvedba:

Inovativna geometrija ozubljenja omogućava **vrlo veliku učinkovitost odrezivanja** s istovremenim **tihim radom i jednostavnim vođenjem**. Optimalnim oblikovanjem odvojenih čestica (bez oštih čestica) postiže se površina najviše kvalitete. Ø drške 6 mm.

Upotreba:

Optimirano je za obradu **čelika i čeličnog lijeva**.

Ø drške: 6 mm

Opis oblika: Okrugli konus

Ø glave: 12 mm

Duljina glave: 30 mm

Ukupna duljina: 70 mm

Ø drške: 6 mm

Tehnički opis

Kratka oznaka ozubljenja	STEEL
Opis oblika	Okrugli konus
Ukupna duljina	70 mm
Ø glave	12 mm
Oblik	L1230
Stupanj finoće ozubljenja	grubo
Ø drške	6 mm
Duljina glave	30 mm

Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
GG(G)	prikladno		