



Lepezasti brusni disk za čelik, POLIFAN-CURVE (ZA), Ø pločexširina: 125X14mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	566320 125X14
GTIN	4007220790151
Razred artikla	55P

Opis

Izvedba:

Lepezasti brusni disk za obradu kutnih zavora. **Radijalni oblik s posebnim rasporedom lamela** omogućava optimalno iskorištenje brusnog materijala u radijusu. Visoka učinkovitost skidanja, dug vijek trajanja i stabilnost oblika.

SGP CURVE STEELOX (ZA) u granulaciji 40 za visoki učinak brušenja.

Upotreba:

Precizno brušenje kutnih zavora, skošavanja bridova i skidanje srha. Srednje široka izvedba (M) za kutne zavora > 5 mm.

Tehnički opis

Širina vodilice	14 mm
Opis oblika za polumjere šava	radijalno > 5 mm
Ø bušenja	22,23 mm
Granulacija	40

Širina u polumjeru	11 mm
Ø ploče	125 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	ZA
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
optimalno za materijal	čelik
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Lepezasti brusni disk

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		