

**Garant****Lepezasti brusni disk Filc, Ø 125 mm, Usporedba granulacije: 180****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	566340 180
GTIN	4045197488893
Razred artikla	56Z

**Opis****Izvedba:**

Lepezasta ploča od filca s **lepezastim brusnim filcom** na tanjuru od staklenih vlakana.

**Upotreba:**

- **Za završnu obradu površina.**
- **Za uklanjanje boje, čišćenje i lagano poliranje šavova od varenja.**
- **Za fino brušenje velikih površina i za završnu obradu.**

Preporučeni broj okretaja 4600 – 5300 min<sup>-1</sup>.

**Tehnički opis**

Ø bušenja	22,23 mm
Boja	crvena
Opis oblika	koso
Usporedba granulacije	180
Stupanj finoće	srednje
Ø ploče	125 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	A

Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 125 mm
optimalno za materijal	INOX
maksimalna brzina obujma	80 m/s
maksimalan broj okretaja	12200 min <sup>-1</sup>
Vrsta proizvoda	Lepezasti brusni disk

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		
suho	prikladno		