


**HOLEX****Lepezasti brusni valjak za INOX, Zrno 80, Ø glave×širina glave: 30X10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	554210 30X10
GTIN	4045197235565
Razred artikla	52E

**Opis****Izvedba:**

Lepezasti raspored metalnih listića oko osi alata.

Brusne lamele prevučene **normalnim korundom (A)**. S **aktivnim spojem za brušenje** INOX-a.

**Upotreba:**

Pretežno za radove finog brušenja i poliranja na većim polumjerima u alatničarstvu i kaluparstvu, u proizvodnji spremnika i strojeva. Brusne lamele prilagođavaju se konturama obratka.

**Tehnički opis**

preporučeni broj okretaja	16000 min <sup>-1</sup>
Širina glave	10 mm
maksimalan broj okretaja	25400 min <sup>-1</sup>
Granulacija	80
Ø drške	6 mm
Ø glave	30 mm
Sredstvo za brušenje	Korund brusno zrno (A)

Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Atribut imena proizvoda	Zrno 80
Vrsta proizvoda	Lepezasti brusni valjak

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
suho	prikladno		