

Garant**Brusni čep grubo, AW-AN, tip: ZY3232****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 551700 ZY3232 |
| GTIN | 4045197239778 |
| Razred artikla | 51E |

Opis**Izvedba:**

GARANT/LUKAS/PFERD brusni čepovi (OSA-certifikat i ispitani prema EN 12 413) posebno su usklađeni s navedenim primjenama i potencijalno širokim spektrom primjene glede stupnja tvrdoće, veziva, vrste i veličina zrna. Minimalno odstupanje osigurava rad bez vibracija pritom štiteći radnika, stroj i obradak. GARANT brusni čepovi univerzalno su razvijeni za **brušenje bridova i površina**, a ističu se maksimalnim volumenima odrezivanja, povezano s duljim vijekom trajanja i ujednačenom kvalitetom površine obratka.

Brusni čep posebne kvalitete **miješani korund**, zrno 30 (grubi) i keramičkog veziva. Ø drške 6 mm, duljina drške 40 mm.

Upotreba:

Za grubu obradu **lijevanog željeza i INOX-a**.

Preporučena brzina rezanja 40 – 50 m/s.

Tehnički opis

| | |
|----------------|-------|
| Duljina drške | 40 mm |
| Stupanj finoće | grubo |

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Ø glave | 32 mm |
| Ø drške | 6 mm |
| Duljina glave | 32 mm |
| Sredstvo za brušenje | Normalan korund (A) |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | A |
| Atribut imena proizvoda | AW-AN |
| Vrsta proizvoda | Brusni zatik |