

**Brusni čep fino, SiC, tip: ZY1020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	551780 ZY1020
GTIN	4027497343508
Razred artikla	56L

Opis**Izvedba:**

LUKAS brusni čepovi (OSA-certifikat i ispitani prema EN 12 413) posebno su usklađeni s navedenim primjenama i potencijalno širokim spektrom primjene glede stupnja tvrdoće, spoja, vrste i veličina zrna. Precizno rotiranje osigurava rad bez vibracija pritom štiteći čovjeka, stroj i izradak. LUKAS brusni čepovi univerzalno su razvijeni za **brušenje bridova i površina**, a ističu se maksimalnim učinkom skidanja, povezano s duljim vijekom trajanja i ujednačenom podjednakom kvalitetom površine izratka.

Keramički vezani **SiC**-brusni čepovi, zrno 80 (fino), s visokim samooštrecim učinkom i strukturom otvorenih pora za poboljšano odvođenje odvojenih čestica. Ø drške 6 mm, duljina drške 40 mm.

Upotreba:

Za obradu **legura od aluminija i mekih materijala (obojeni metali)**.

Preporučena brzina rezanja 25 – 40 m/s.

Tehnički opis

Duljina drške	40 mm
Ø glave	10 mm

Stupanj finoće	precizno
Ø drške	6 mm
Duljina glave	20 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	SiC
Atribut imena proizvoda	SiC
Vrsta proizvoda	Brusni zatic