

Garant**Čep za brušenje mramora, Ø glave: 50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	552000 50
GTIN	4045197240002
Razred artikla	51E

Opis**Izvedba:**

Silicijev karbid (SiC) zrno 46 **mekano-elastično povezan u plastici (PU)** i spojen na potporni tanjur čeličnom drškom od 6 mm.

Upotreba:

Za obradu mramora i dekorativno brušenje čelika, INOX-a, neželjeznih metala.

Tehnički opis

Duljina drške	40 mm
maksimalan broj okretaja	6000 min ⁻¹
Ø drške	6 mm
Ø glave	50 mm
Duljina glave	30 mm
Sredstvo za brušenje	Silicij-karbid (SiC)
Kratka oznaka brusnog sredstva	SiC

Vrsta proizvoda

Olovka za poliranje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
Tvrđi metal (HM)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Plastika, GFK	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		