

Navoji za cijevi Kontrolna matica - IDE, navoj: G1/2col**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 486150 G1/2 |
| GTIN | 2050001035929 |
| Razred artikla | 48B |

Opis**Izvedba:**

Mjere kontrolnika prema DIN EN ISO 228-2. Prstenasti kontrolnici za navoje razreda tolerancije A.

Standard:

DIN EN ISO 228

Napomena:

Kontrolnici za navoje s drugom vrstom koraka dostupni na upit.

Tehnički opis

| | |
|--------------------|--------------------|
| Navoji po colu | 14 |
| Navoji | G1/2 |
| Razred tolerancije | A |
| Ø navoja | 20,96 mm |
| Kalibriranje | L12 |
| Vrsta šablone | Kontrolnik (dobar) |
| Polje tolerancije | A |

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Standard | DIN 228 |
| Vrsta navoja | G |
| Vrsta proizvoda | Kontrolni prsten za navoj (dobro) |

Usluge

| | |
|---|------------|
| DAkS kalibriranje Kontrolna matica za navoje maks. Ø 100 mm | 028640 100 |
| Kalibriranje Kontrolna matica za navoje maks. Ø 60 mm | 028600 60 |