

3M**Gruba ploča za čišćenje (SiC) sa stražnjom stranom od staklenih vlakana, CG-DB, Ø ploče: 115mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	566712 115
GTIN	53134375451777
Razred artikla	53M

Opis

Izvedba:

Ploče za čišćenje sa sintetičkim, ravnomjernim brusnim zrnom u najlonskom filcu. Vrlo **gruba struktura filca**, otporna na trošenje te nema nalijepljivanja odvojenih čestica. Fleksibilno tijelo od filca, idealno i za **obradu valovitih površina**. Postiže mekanu i ravnomjernu završnu obradu, posebno pogodan za vidljive površine.

Upotreba:

Za uklanjanje hrđe, laka, čišćenje varenih spojeva i uklanjanje površinskih onečišćenja. Sa **stražnjom stranom od staklenih vlakana za upotrebu brusnim diskovima** br. 566650.

Napomena:

Ploče za grubo čišćenje za ravne brusilice vidi br. 556270 i sljedeći.

Tehnički opis

preporučeni broj okretaja	5000 - 7000 min ⁻¹
maksimalan broj okretaja	11000 min ⁻¹
Ø bušenja	22,23 mm
Ø ploče	115 mm

Kratka oznaka brusnog sredstva	SiC
Stupanj tvrdoće	srednje
Stupanj finoće	vrlo grubo
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Opis oblika	plosnato
Atribut imena proizvoda	CG-DB
maksimalna brzina obujma	60 m/s
Vrsta proizvoda	Tkanina za grubo čišćenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		

