

**3M****Gruba ploča za čišćenje (SiC), CG-RD, Ø ploče: 115mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	566715 115
GTIN	40467197510510
Razred artikla	53M

## Opis

### Izvedba:

Ploče za čišćenje sa sintetičkim, ravnomjernim brusnim zrnim u najlonskom filcu. Vrlo **gruba struktura filca**, otporna na trošenje te nema nalijepljivanja odvojenih čestica. Fleksibilno tijelo od filca, idealno i za **obradu valovitih površina**. Postiže mekanu i ravnomjernu završnu obradu, posebno pogodan za vidljive površine.

### Upotreba:

Za uklanjanje hrđe, laka, čišćenje varenih spojeva i uklanjanje površinskih onečišćenja. S **tanjurom od staklenih vlakna za direktno stezanje** na kutnoj brusilici.

### Napomena:

Ploče za grubo čišćenje za ravne brusilice vidi br. 556270 i sljedeći.

## Tehnički opis

maksimalan broj okretaja	11000 min <sup>-1</sup>
preporučeni broj okretaja	5000 - 7000 min <sup>-1</sup>
Ø bušenja	22,23 mm
Ø ploče	115 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	SiC

Stupanj tvrdoće	srednje
Stupanj finoće	vrlo grubo
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Opis oblika	ravni
Atribut imena proizvoda	CG-RD
maksimalna brzina obujma	60 m/s
Vrsta proizvoda	Tkanina za grubo čišćenje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		