

3M Scotch-Brite™

Brusno runo, rola, 100 mm × 10 m, Struktura runa: 100**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	556090 100
GTIN	4001895764035
Razred artikla	53M

Opis**Izvedba:**

Sintetičko najlonsko runo s impregniranim brusnim zrnom u vezivu od sintetičke smole.

Prednost:

- **Prilagođava se obliku obratka.**
- **Otvorena struktura sprječava nakupljanje odvojenih čestica i smanjuje razvoj topline.**
- **Ravnomjerna obrada.**
- **Primjenjivo suho i mokro.**
- **Slobodno od sastojaka koji su podložni koroziji.**

Upotreba:

Primjenjiv ručno, s ručnim blokom br. 556020 ili na oscilatorskoj brusilici. **Grubo i agresivno:** uklanja hrđu, naletnu hrđu i površinska onečišćenja. Za struganje starih boja, lakova, plast. materijala, gum. dijelova (npr. prije lijepljenja).

Tehnički opis

Struktura filca	100
Usporedba granulacije	180 - 220
Stupanj finoće	grubo

Boja	crvena
Izvedba	A Medium
3M oznaka	WR-SH
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
širina valjka	100 mm
Duljina valjka	10 m
Atribut imena proizvoda	100 mm × 10 m
Vrsta proizvoda	Valjak s brusnim listovima od filca

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Kamen	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		

suho

prikladno

Pribor

Ručni blok

556020

Trn

556030