

3M Scotch-Brite™

**Brusno runo, rola, 60 kom Multiflex, 100×200 mm, Struktura runa: 280****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	556150 280
GTIN	3134375383271
Razred artikla	53M

**Opis****Izvedba:**

Sintetičko najlonsko runo s impregniranim brusnim zrnom u vezivu od sintetičke smole. Ručni podlošci od fleksibilnog i agresivnog brusnom filca.

**Prednost:**

- **Prilagođava se obliku obratka.**
- **Otvorena struktura sprječava nakupljanje i smanjuje razvoj topline.**
- **Ravnomjerno reproduktivna finalna obrada.**
- **Primjenjivo suho i mokro.**
- **Slobodno od sastojaka koji su ugroženi korozijom.**

**Upotreba:**

Za ručno čišćenje i finalnu obradu, idealna zamjena za proizvod od čelične vune. **Srednje / srednje fino:** Univerzalno primjenjiv za uklanjanje letećih čestica hrđe, laganih onečišćenja, obojenja; za naknadno brušenje ranije brušenih ili četkanih površina ili za odmašćivanje i čišćenje prije lakiranja.

**Dio isporuke:**

Rola sa 60 komada perforiranih listića brusnih runa.

**Tehnički opis**

Usporedba granulacije	280 - 360
Boja	ljubičasta
Stupanj finoće	srednje fina
Struktura filca	280
3M oznaka	MX
Izvedba	A Very Fine
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
širina	100 mm
Duljina	200 mm
Atribut imena proizvoda	100×200 mm
Vrsta proizvoda	Brusno runo

## Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Kamen	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Lakovi	prikladno		

Uni	prikladno
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima
suho	prikladno

---

**Pribor**

Trn	556030
Ručni blok	556020