

Garant
CNMG 160616, Vrsta: HB7035-1


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250338 HB7035-1
GTIN	4045197873989
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 160616 HB7035-1 Vrsta: HB7035-1
 Lomač odvojenih čestica: SG
 Dubina reza a_p : 1,5 - 8 mm
 Posmak f : 0,25 - 0,6 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 90 - 260 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Dubina reza a_p	1,5 - 8 mm
Posmak f	0,25 - 0,6 mm/okr
Vrsta	HB7035-1
Kutni radijus	1,6 mm
Lomač odvojenih čestica	SG
Glavna primjena	P

Brzina reza v_c glavna primjena	90 - 260 m/min
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 160616
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje