

**Garant****DNMG 150608, Vrsta: HB7035-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250660 HB7035-1
GTIN	4045197874252
Razred artikla	21G

**Opis**

DNMG 150608 HB7035-1 Vrsta: HB7035-1  
Lomač odvojenih čestica: SS  
Dubina reza  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 120 - 350 m/min

**Tehnički opis**

Glavna primjena	P
Posmak $f$	0,1 - 0,4 mm/okr
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Vrsta	HB7035-1
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	120 - 350 m/min
Dubina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
Kutni radijus	0,8 mm

Lomač odvojenih čestica	SS
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150608
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje