


Garant
SNMG 120408, Vrsta: HB7035-1


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251144 HB7035-1
GTIN	4045197874481
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 120408 HB7035-1 Kutni radijus: 0,8 mm
 Vrsta: HB7035-1
 Lomač odvojenih čestica: SS
 Dubina reza a_p : 0,3 - 2 mm
 Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 350 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 350 m/min
Lomač odvojenih čestica	SS
Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Glavna primjena	P

Vrsta	HB7035-1
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120408
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje