

**Garant****SNMG 120408, Vrsta: HB7035-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251324 HB7035-1
GTIN	4045197874504
Razred artikla	21G

**Tehnički opis**

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	90 - 260 m/min
Lomač odvojenih čestica	SG
Glavna primjena	P
Posmak $f$	0,25 - 0,8 mm/okr
Kutni radijus	0,8 mm
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Vrsta	HB7035-1
Dubina reza $a_p$	1,5 - 9 mm
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120408

Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje