

**Garant**
**SNMG 150608, Vrsta: HB7035-1**


### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251230 HB7035-1
GTIN	4045197874535
Razred artikla	21G

### Opis

SNMG 150608 HB7035-1 Kutni radijus: 0,8 mm  
 Vrsta: HB7035-1  
 Lomač odvojenih čestica: SM  
 Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 6 mm  
 Posmak  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/okr  
 Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 100 - 320 m/min

### Tehnički opis

Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Posmak $f$	0,15 - 0,5 mm/okr
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	100 - 320 m/min
Kutni radijus	0,8 mm
Dubina reza $a_p$	0,5 - 6 mm
Lomač odvojenih čestica	SM

Vrsta	HB7035-1
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 150608
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje