

**Garant****SNMG 190616, Vrsta: HB7035-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251238 HB7035-1
GTIN	4045197874580
Razred artikla	21G

**Opis**

SNMG 190616 HB7035-1 Kutni radijus: 1,6 mm  
Vrsta: HB7035-1  
Lomač odvojenih čestica: SM  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 6 mm  
Posmak  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 100 - 320 m/min

**Tehnički opis**

Kutni radijus	1,6 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	100 - 320 m/min
Glavna primjena	P
Lomač odvojenih čestica	SM
Vrsta	HB7035-1
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Posmak $f$	0,15 - 0,5 mm/okr

Dubina reza $a_p$	0,5 - 6 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 190616
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje