

Garant**TCMT 16T304, Vrsta: HB7035-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260956 HB7035-1
GTIN	4045197874696
Razred artikla	21G

Opis

TCMT 16T304 HB7035-1 Vrsta: HB7035-1
Lomač odvojenih čestica: SS
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,2 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 350 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 350 m/min
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Posmak f	0,05 - 0,2 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	SS
Glavna primjena	P
Vrsta	HB7035-1
Kutni radijus	0,4 mm
Uvjetovanost reza	jako isprekidano

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TCMT 16T304
Broj zamjena/oštrica	3
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje