

Garant**TNMG 160404, Vrsta: HB7035-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251542 HB7035-1
GTIN	4045197874740
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 320 m/min
Dubina reza a_p	0,5 - 5 mm
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
Glavna primjena	P
Vrsta	HB7035-1
Lomač odvojenih čestica	SM
Kutni radijus	0,4 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160404
Broj zamjena/oštrica	6

Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje