

LOCTITE**Osigurač za vijke u stiku, 19 g, oznaka proizvođača: 248_EPIG**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	083300 248_EPIG
GTIN	5010266007076
Razred artikla	04L

Opis

Izvedba:

Primjenom osigurača za vijke sprečava se neželjeno otpuštanje i labavljenje vijčanih spojeva. Jednokomponentna, anaerobna ljepila prikladna su za sve vrste i oblike navoja. Vijčani spojevi postaju zabrtvljeni. Osigurano od zaglavlivanja.

Ljepila u tubi vrlo su ekonomična, nema kapanja.

Pastozni vijčani spoj.

Upotreba:

Slaba snaga – moguće otpuštanje pomoću normalnog alata.

Srednja snaga – otpuštanje pomoću normalnog alata nije moguće.

Visoka snaga – otpuštanje pomoću specijalnog alata ili zagrijavanjem (>150 °C). Stik: srednje čvrstoće, prikladno za sve metale i pasivne materijale.

Napomena:

Navojne dijelove prije postavljanja osigurača za vijke očistite univerzalnim sredstvom za čišćenje br. 083391 i br. 083392. Brzo i jednostavno rukovanje za boce od 50 ml s br. 083344 vel. 50.

Tehnički opis

Oznaka proizvođača	248
--------------------	-----

za veličine navoja M do	M50
Označavanje opasnih tvari	GHS07: Uskličnik
minimalni moment odvajanja	17 Nm
Količina punjenja	19 ml
Rok trajanja od datuma proizvodnje	48 mjesec
prikladno za područja primjene	Osigurač za vijke
prikladno za područja primjene	sve navojne veze
Temperatura na području primjene	-55 - 150 °C
Temperatura skladištenja	8 - 21 °C
Boja	plavo
Kemijska baza	Dimetakrilatni ester
Oblik	pastozna
Osobina	antivibracijski
Osobina	Moguće je olabaviti normalnim alatima
Osobina	brtvi
Osobina	fluorescentno pod UV svjetlom
Osobina	bez kapanja
prikladno za materijal	Metal
Funkcionalna čvrstoća prema	6 h
Čvrstoća prema	5 min
Demontaža	s normalnim alatom
Razred čvrstoće	srednje čvrsta
Gustoća	1,1 g/cm ³
Atribut imena proizvoda	19 g
Vrsta proizvoda	Osigurač za vijke