



Precizni kutni savijač s kompletnim priborom, maks. visina obratka: 60mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	823600 60
GTIN	2050001933065
Razred artikla	86K

Opis

Izvedba:

Učinkovit aparat za savijanje, kojim se lako rukuje, za precizno savijanje raznih profila do 180°. Sigurno i čvrsto zatezanje profila. Ponovljivo savijanje preciznim napravama za savijanje i steznim napravama. Integrirani **kutni i duljinski graničnici omogućuju brzi rad** i precizne rezultate savijanja. Brz radni napredak i kod masivnih profila omogućuje **okretni tanjur s iglom** (vel. 60 i 100).

Upotreba:

Mjerno točno i primjenjivo hladno i toplo savijanje (kut savijanja 0 – 180°), također sa savitljivim kutom s oštrim bridovima i s različitim polumjerima savijanja.

Odgovara:

Škripac / radionički stol

Dio isporuke:

1 savitljiva ploča (r = 2 mm), 90° br. 823602 vel. 2, 1 kutni graničnik, 1 duljinski graničnik, 1 upravljačka poluga, 1 pokrivni klin, 1 ključ SW 5 - 6 - 8 - 10.

Napomena:

Ostale savitljive ploče pod br. 823601 – 823604.

Tehnički opis

Visina	145 mm
maksimalna snaga savijanja okrugli materijal (hladno) Ø	15 mm
maksimalna snaga savijanja plosnatog materijala (hladno)	60×6 / 13×13 mm
Dubina	200 mm

maksimalna visina obratka	60 mm
širina	335 mm
maksimalna snaga savijanja plosnatog materijala (toplo)	60×10 / 20×20 mm
Težina	22,4 kg
Vrsta proizvoda	Aparat za savijanje

Pribor

Alat za savijanje Radijus 8	823602 8
Alat za savijanje Radijus 10	823602 10
Alat za savijanje Radijus 2	823602 2
Alat za savijanje Radijus 5	823602 5