



Precizni kutni savijač s kompletnim priborom, maks. visina obratka: 100mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	823600 100
GTIN	2050001933072
Razred artikla	86K

Opis

Izvedba:

Učinkovit aparat za savijanje, kojim se lako rukuje, za precizno savijanje raznih profila do 180°. Sigurno i čvrsto zatezanje profila. Ponovljivo savijanje preciznim napravama za savijanje i steznim napravama. Integrirani **kutni i duljinski graničnici omogućuju brzi rad** i precizne rezultate savijanja. Brz radni napredak i kod masivnih profila omogućuje **okretni tanjur s iglom** (vel. 60 i 100).

Upotreba:

Mjerno točno i primjenjivo hladno i toplo savijanje (kut savijanja 0 – 180°), također sa savitljivim kutom s oštrim bridovima i s različitim polumjerima savijanja.

Odgovara:

Radionički stol

Dio isporuke:

1 savitljiva ploča (r = 2 mm), 90° br. 823603 vel. 2, 1 kutni graničnik, 1 duljinski graničnik, 1 upravljačka poluga.

Napomena:

Ostale savitljive ploče pod br. 823601 – 823604.

Tehnički opis

maksimalna visina obratka	100 mm
maksimalna snaga savijanja okrugli materijal (hladno) Ø	18 mm
Dubina	240 mm
maksimalna snaga savijanja plosnatog materijala (hladno)	100×7 / 18×18 mm

Težina	43,9 kg
Visina	205 mm
maksimalna snaga savijanja plosnatog materijala (toplo)	100×10 / 22×22 mm
širina	465 mm
Vrsta proizvoda	Aparat za savijanje

Pribor

Dodatni držač	823604
Alat za savijanje Radijus 15	823603 15
Alat za savijanje Radijus 10	823603 10
Alat za savijanje Radijus 5	823603 5
Alat za savijanje Radijus 2	823603 2