

Garant**Eco BMT uzdužni prihvat za alat, BMT: 55/D****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319884 55/D
GTIN	4045197877369
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

Strojno prilagođeni prihvat visoke preciznosti, za fleksibilnu upotrebu na glavnim i suprotnim vretenkim strojevima. Brušena dosjedna i funkcijska površina. Tlačna ploča s oprugama za ravnomjerno stezanje alata. Savršeno prilagođavanje tokarskim strojevima. S osiguranim kuglastim mlaznicama do 80 bara. Brunirano za bolju zaštitu od korozije.

Prikladno za učinkovite sustave hlađenja poput GARANT Eco, ali i druge sustave. Prikladno za konvencionalne držače za tokarenje.

Upotreba:

Pretežno za vanjsku obradu.

Tehnički opis

x	60 mm
h ₁	20 mm
Prikladni strojevi	Doosan Lynx, Doosan Puma, Hwacheon
L ₂	64 mm

b_2	70,5 mm
L_1	64 mm
h_2	85 mm
Vrsta proizvoda	Čelični držač