

**Garant****Eco BMT poprečni prihvat za alat, BMT: 68****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319886 68
GTIN	4045197877420
Razred artikla	31V

**Opis****Izvedba:**

Strojno prilagođeni prihvat visoke preciznosti, za fleksibilnu upotrebu na glavnim i suprotnim vretenjskim strojevima. Brušena dosjedna i funkcijska površina. Tlačna ploča s oprugama za ravnomjerno stezanje alata. Savršeno prilagođavanje tokarskim strojevima. S osiguranim kuglastim mlaznicama do 80 bara. Brunirano za bolju zaštitu od korozije.

Prikladno za učinkovite sustave hlađenja poput GARANT Eco, ali i druge sustave. Prikladno za konvencionalne držače za tokarenje.

**Upotreba:**

Pretežito za čeonu i unutarnju obradu.

**Tehnički opis**

L <sub>1</sub>	100 mm
h <sub>1</sub>	25 mm
b <sub>2</sub>	64 mm
Prikladni strojevi	Mazak: QT Smart, QT Kompakt

L <sub>2</sub>	68 mm
x	98 mm
h <sub>2</sub>	94 mm
Vrsta proizvoda	Čelični držač