

Garant**BMT prihvat držača za unutarnje tokarenje, BMT: 68****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319888 68
GTIN	4045197877475
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

Za unutarnje i vanjsko hlađenje.

Strojno prilagođeni prihvat visoke preciznosti, za fleksibilnu upotrebu na glavnim i suprotnim vretenjskim strojevima. Brušena dosjedna i funkcijska površina. Tlačna ploča s oprugama za ravnomjerno stezanje alata. Savršeno prilagođavanje tokarskim strojevima. S osiguranim kuglastim mlaznicama do 80 bara. Brunirano za bolju zaštitu od korozije.

Upotreba:

Za unutarnju obradu s prihvatom držača za unutarnje tokarenje ili svrdlom s okretnom pločicom.

Tehnički opis

L_1	110 mm
L_3	21 mm
d_a	32 mm
l_1	123 mm
Prikladni strojevi	Mazak: QT Smart, QT Kompakt
x	95 mm

h ₁	76 mm
L ₂	68 mm
Z	64 mm
Vrsta proizvoda	Čelični držač