


**3M****Garnitura brusnih spužvi 24-dijelna vrlo mekano, 125×98×13 mm, granulacija: 100**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	557530 100
GTIN	4046719251773
Razred artikla	53M

## Opis

### Izvedba:

**Brusna spužva s vrlo mekanim** međuslojem. Izvrsno se prilagođava svim profilima. **Dvostrano obložena.**

Silicij-karbid (SiC)

### Prednost:

- **Elastična, bez presavijanja i nabora.**
- **Sve spužve su ujedno prikladne i za mokro brušenje.**
- **Manja sklonost taloženju, perive.**

### Upotreba:

Za **fino brušenje neravnih i profiliranih površina** bez ometanja geometrije. Za brušenje metala, drva i plastike prije nanošenja boje, međubrušenje laka.

## Tehnički opis

Granulacija	100
Stupanj finoće	fino
Sredstvo za brušenje	Silicij-karbid (SiC)
Kratka oznaka brusnog sredstva	SiC
širina	98 mm

Visina	13 mm
Duljina	125 mm
Atribut imena proizvoda	125×98×13 mm
Broj oslojenih površina	2
Broj spužvi, podloški	24
Vrsta proizvoda	Brusna spužva

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Kamen	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		

